




WDN2061

Mechanizm zasilający, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	220 - 240 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Powierzchnia	Mat
Materiał	Metal
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	32 mm
Głębokość zabudowy	20 mm

Łączność

Typ połączenia	Zaciski wtykowe
Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm ²
-------------------	---------------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20-60 °C

Dodatkowe informacje

Opis funkcji specjalnych wkładów	Zasilacz lub urządzenie podrzędne używane z modułem przyciskowym i czujnikami ruchu
----------------------------------	---

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

