




WDN2061

Entensão alimentação 230V

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	220 - 240 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzeno
Acabamento	Mate
Material	Metal
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	32 mm
Profundidade da montagem	20 mm

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Instalação de embutir

Conexão

Secção transversal de condutores	1,5 - 2,5 mm ²
----------------------------------	---------------------------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20-60 °C

Texto

Descrição de caraterísticas especiais para peças a inserir	Fonte de alimentação ou "slave" usada com botões de pressão e módulo de aplicação de detetores de movimento
--	---

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

