




WDN2020

Przełącznikowy sterownik załączający, 2-krotny, 4 A

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Tak
------------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

ściemniacz krawędzi przedniej	Nie
ściemniacz krawędzi tylnej	Nie

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0,1 W
Lampy żarowe 230 V i halogenowe	750 W
Minimalne obciążenie robocze styku	10 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Głębokość zabudowy	22 mm
--------------------	-------

Sprzęt

Liczba kanałów	2
----------------	---

Dodatkowe informacje

Opis funkcji specjalnych wkładów	Przełącznik podwójny do włączania/wyłączania, stosowany z modułem przyciskowym, z pomocniczymi wejściami sterującymi
----------------------------------	--

Kompatybilność

Zgodność z elektronicznym transformatorem niskonapięciowym	Tak
--	-----

Ilustracje | Rysunki

