




WDN2010

Przełącznikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Tak
------------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0,1 W
Lampy żarowe 230 V i halogenowe	2300 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1500 W
Minimalne obciążenie robocze styku	10 W

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Głębokość zabudowy	22 mm
--------------------	-------

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Dodatkowe informacje

Opis funkcji specjalnych wkładów	Przełącznik pojedynczy do włączania/ wyłączenia, stosowany z modulem przyciskowym i czujnikami ruchu, z pomocniczym wejściem sterującym
----------------------------------	---

Kompatybilność

Zgodność z elektronicznym transformatorem niskonapięciowym	Tak
--	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

