




WAD9120TA



LED-Rahmen 1fach, C.8, titan matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Anzahl Module       | 0 |

Werkstoff

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Titan       |
| RAL Nummer                                                      | 9006        |
| Glanzgrad                                                       | Metallisch  |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50 %        |
| Oberfläche                                                      | Lackiert    |

Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 88 mm |
| Breite | 88 mm |
| Tiefe  | 10 mm |

Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

Texte

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage                  |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld                |
| Beleuchtung  | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |