



WAN5011BG



Temp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, n.schwarz glänz

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 0,065 A
 Schaltstrom 0,065 A
 Max. Schaltstrom 5 A

Spannung

Nennspannung 210 - 250 V
 Nennspannung 250 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V +/- 10%

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Werkstoff

Farbe Nachtschwarz
 RAL Nummer 9005
 Glanzgrad Glänzend
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm
 Breite 71 mm
 Tiefe 28,5 mm

Bildschirm

Mit Display Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K
 Ausführung Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler
 Fühlerart Temperatursensor

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung Heizung
Kühlung

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Texte

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte
 Anschlussart Mit Schraubklemmen
 Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung über Software
 Aufdruck Mit Aufdruck
 Zentralstücke Zentralstück und Regulierknopf

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

