



WAN5011BG



**Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando A rotazione

**Corrente**

Corrente nominale 0,065 A  
Corrente di commutazione 0,065 A  
Max. corrente di commutazione 5 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 210 - 250 V  
Tensione nominale 250 V

**Alimentazione**

Tensione di rete 230 V +/- 10%

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Impostazioni**

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

**Materiali**

Colore Nero notte  
Codice RAL 9005  
finitura superficiale Lucido  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm  
Larghezza 71 mm  
Profondità 28,5 mm

**Schermo**

Con display No

**Equipaggiamento**

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K  
Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente  
Tipo di sonda Sensore di temperatura

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Connessione**

Tipo di contatto 1x in commutazione

**Condizioni d'uso**

Classe di efficienza energetica I (1%)

**Testo**

Tipo di montaggio Fissaggio a vite tramite piastra di supporto  
Tipo di connessione Con morsetti a vite  
Ricircolo termico Con ritorno termico tramite software  
Stampa Con stampa  
Piastra centrale Pezzo centrale e manopola di regolazione

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si