Productdatablad
WAS1862WM



WAS1862WM

Wandcontactdoos aardpen, oriënt. LED, schr.liftklemmen, A.x/C.x wt.mt.

Technische karakteristieken

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	16 A
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	
Energieverbruik standby	0 W
Materiaal	
Kleur	Helderwit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	44,9 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Aansluiting	
Type connector/stekker	Schroefliftklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,5 - 2,5 mm^2
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Connectiviteit	
Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Uitrusting	
Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Ja
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Bediening en signalisatie	
Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP21

Functies	
Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Ja

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten	
Verlichting	Met controle led voor "ON"
Bedrading	Bedrading mogelijk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen











