




WAN5010AT



Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente di commutazione	16 A
Max. corrente di commutazione	16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	210 - 250 V
Tensione nominale	250 V

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +/- 10%
------------------	---------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	5 - 40 °C
---------------------------------	-----------

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	32 mm

Schermo

Con display	No
-------------	----

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura	0,50 K
Tipo di termostato	Termostato/regolatore di temperatura ambiente
Tipo di sonda	Sensore di temperatura

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Ricircolo termico	Con ritorno termico tramite software
Stampa	Con stampa
Piastra centrale	Pezzo centrale e manopola di regolazione

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì