




WAF6584WG

Lampka sygnalizacyjna LED, podświetlenie czerwony/zielony A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Żarówki 0,3-0,5 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED, niewymienne

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Powierzchnia Połysk

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1 - 2,5 mm²

Łączność

Rodzaj montażu Połączenie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Równomierne podświetlenie powierzchni zielonej i czerwonej – oddzielne zaciski wejściowe

Oznaczenie Duże pole opisowe

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak