




WAF6583WG



Segnale luminoso a LED, illuminazione RGB, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 0 W

Potenza lampada ad incandescenza 1-2 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED non sostituibile

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Conneessione

Sezione del cavo 1 - 2,5 mm²

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Raccordo a vite
Montaggio a uncino

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Illuminazione Per illuminazione

Etichettatura Campo di scrittura grosso

Stampa Senza stampa

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si