




WAF6583WG

Lampka sygnalizacyjna LED, podświetlenie RGB, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Żarówki 1-2 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED, niewymienne

Materiały

Kolor Biały
Kod RAL 9016
Powierzchnia Połysk
Materiał Termoplast
Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 42 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1 - 2,5 mm²

Łączność

Rodzaj montażu Połączenie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem
Oznaczenie Duże pole opisowe

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak