




WAF6582WG



Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	0 W
-------------------	-----

Potenza lampada ad incandescenza	0,5-1 W
----------------------------------	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED non sostituibile
-----------------	----------------------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Codice RAL	9016
------------	------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	42 mm
------------	-------

Connezione

Sezione del cavo	1 - 2,5 mm ²
------------------	-------------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Raccordo a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	---------------------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Illuminazione	Retroilluminazione LED bianca, omogenea e duratura
---------------	--

Etichettatura	Campo di scrittura grosso
---------------	---------------------------

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----