




WAF6582WG

Lampka sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Żarówki 0,5-1 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED, niewymienne

Materiały

Kolor Biały

9016

Powierzchnia

Połysk

Materiał

Termoplast

Wykończenie

Barwiony

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1 - 2,5 mm²

Łączność

Rodzaj montażu Połączenie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Trwałe, jednorodne, białe podświetlenie LED informacji

Oznaczenie Duże pole opisowe

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak