



HMQ981AR

### Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 4P 1250A FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Courant nominal IN                                        | 1250 A  |
| Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> IEC 60947      | 19,2 kA |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947 | 1250 A  |
| Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947 | 1250 A  |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947 | 1250 A  |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947                    | 1250 A  |

##### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles           | 4       |
| Type d'organe de commande | Manette |

##### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV   |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|             |              |
|-------------|--------------|
| Déclencheur | Interrupteur |
|-------------|--------------|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 330 mm |
| Largeur    | 280 mm |
| Profondeur | 198 mm |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|