



GBKEV0801219016

Modularblende GKEV12, OT120, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung, vweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-------------------------|--------|
| Breite | 460 mm |
| Länge | 0 mm |
| Oberteil Breite | 120 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 0 mm |
| Höhe der Öffnung | 47 mm |
| Breite der Öffnung | 220 mm |
| Eckradius der Öffnung | 0 mm |
| Anzahl Einheiten | 12 |

Konfiguration

| | |
|--|---------------------------------|
| Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) | Automaten-Einbaueinheit, 9-fach |
| Schnittkaschierend | Ja |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

