




SPE040N

Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA I_{max} 40kA Up 1,5kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Referenzprüfspannung U _{test} AC	264 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Dauerbetriebsspannung U _c	264 V
Spannungsschutzpegel U _p	1,5 kV

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T2
------------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	54,2 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	61,5 mm

Anschluss

Anzahl der Anschlüsse	1
-----------------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Auf Basiselement Fixiert

Elektrischer Strom

Kurzschlussstrom (I _{sc})	50 kA
Folgestromlöschfähigkeit	0,1 kA
Dauerbetriebsstrom I _c	< 5 μA
Max. Ableitstoßstrom (I _{max})	40 kA
Nennableitstrom I _n	20 kA

Installation, Montage

Geeignet für Innenbereich	Ja
---------------------------	----

Funktionen

End-of-Life-Modus	OCM (open circuit mode)
-------------------	-------------------------

Sicherheit

Schutzmodus	N-PE
-------------	------

Spannung

Nennspannung	240 V AC ± 10 %
--------------	-----------------

Sicherheit

TOV-Verhalten bei UT	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
----------------------	-------------------------------------

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Lichtgrau

Werkstoff	
RAL Nummer	7035
Netzform	
Netzform	TN TT
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20C
Gebrauch	
Ist zugänglich	Ja
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja