




SPE040N

Steekelement T2 N-PE Uc 255 V I_{max} 40 kA U_p 1,5 kV

Technische eigenschappen

Spanning

Referentietestspanning U _{test} AC	264 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	264 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,5 kV

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Max. hoogte	2000 m
Graad van vervuiling IEC 664	2
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 85 °C
Tropenbestendigheid	5 - 95%

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	54,2 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	61,5 mm

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1
----------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Op basiselement

Stroom / temperatuur

Kortsluitstroom (I _{sc})	50 kA
Volgstroombelasting	0,1 kA
Continue stroom I _c	< 5 μA
Max. ontlaadstroom (I _{max})	40 kA
Nominale ontlaadstroom I _n	20 kA

Installatie, montage

Geschikt voor binnengebruik	Ja
-----------------------------	----

Funcies

Modus einde levensduur	OCM (open circuit mode)
------------------------	-------------------------

Veiligheid

Wijze van bescherming	N-PE
-----------------------	------

Spanning

Nominale spanning	240 V AC ± 10 %
-------------------	-----------------

Veiligheid

TOV-gedrag op UT	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
------------------	-------------------------------------

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT
--------------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20C
--	-------

Gebruik

Is toegankelijk	Ja
-----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja