



SPE113



ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P I_{max} 40kA U_c 440V IT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	400 - 400 V
Συνεχής τάση λειτουργίας U _c σύμφωνα με το IEC 61643-1	440 V
Επίπεδο προστασίας τάσης U _p σύμφωνα με το IEC 61643-1	2,1 kV
Επίπεδο τάσης U _p L-N/PEN IEC 61643-11	2,1 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)	315 A
Μέγιστη εκφόρτιση (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Διαστάσεις

Ύψος	96,6 mm
Πλάτος	17,8 mm
Βάθος	71,5 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Διαμόρφωση δικτύου

Είδος δικτύου	IT TN-C
---------------	------------

Εξοπλισμός

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης	Όχι
----------------------------------	-----

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	1,5 - 35 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	1,5 - 50 mm ²

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643	T2
--------------------------------	----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3 - 3,5 Nm
--------------------------	------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι