




SPE015

Stekelement L-N Uc 275 V I_{max} 15 kA U_p 1,35 kV

Technische eigenschappen

Spanning

Referentietestspanning U _{test} AC	264 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1 kV

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Max. hoogte	2000 m
Graad van vervuiling IEC 664	2
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 85 °C
Tropenbestendigheid	5 - 95%

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	54,2 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	61,5 mm

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1
----------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Op basiselement

Stroom / temperatuur

Kortsluitstroom (I _{sc})	50 kA
Continue stroom I _c	≤ 0.4 mA
Max. ontlaadstroom (I _{max})	15 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	315 A
Nominale ontlaadstroom I _n	5 kA

Installatie, montage

Geschikt voor binnengebruik	Ja
-----------------------------	----

Funcities

Modus einde levensduur	OCM (open circuit mode)
------------------------	-------------------------

Veiligheid

Wijze van bescherming	L-N L-PEN
-----------------------	--------------

Spanning

Nominale spanning	240 V AC ± 10 %
-------------------	-----------------

Veiligheid

TOV-gedrag op UT	350 V AC (5 s / withstand mode) 460 V AC (120 min / safe failure mode)
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT
--------------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20C
--	-------

Gebruik

Is toegankelijk	Ja
-----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja