



WAF1161WG



### Características técnicas

#### Conexão

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tipo de conector/ficha | Keystone |
| Número de conexões     | 2        |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Branco-claro   |
| Código RAL                                              | 9016           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Termoplástico  |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 29,44 %        |

#### Dimensões

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Altura                                             | 55 mm |
| Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem | 6 mm  |
| Largura                                            | 55 mm |
| Profundidade                                       | 10 mm |

#### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

#### Texto

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Etiqueta | Com porta-etiqueta |
| Saída    | Com saída direita  |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |