




WAE5181WM

A.1 - Botão E10 para escadas, 1NA, 2A 250V, branco mate

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	2 A
Corrente de contacto momentânea	2 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão
Número de polos	2

Materiais

Cor	Branco-claro
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	38 mm
Profundidade da montagem	28,2 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sinalizador luminoso
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressão simples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Com fixação por garras	Sim

Conexão

Tipo de casquilho	E10
Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Centros	A placa central utilizada determina a função do interruptor ou botão de pressão
Modo de instalação	Aparafusável Para instalação embutida

Texto

Iluminação	Para iluminação com módulo LED
Vedante	Sem vedante
Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

A.1 / A.8 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

