




WAF1314TA

Płyta czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, Ax/Cx, tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Alu tytan
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %
Kod RAL	9006
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55,6 mm
Szerokość	55,6 mm
Głębokość	21 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem „0-15 min”
Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

