



L73M

Technické vlastnosti

Pojistka

Velikost pojistky	D02
-------------------	-----

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	79 mm

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 35 mm ²
----------------------------	--------------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 40 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,80 W
--	--------

Připojení

Průřez plného vodiče	1.5 - 35 mm ²
----------------------	--------------------------

Výkon

Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji	5,50 W
--	--------

Texty

Ochrana	Ochrana proti nebezpečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
---------	---

Elektrický proud

Jmenovitý podmíněný zkratový proud I _{cc}	50 kA
--	-------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
---------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20C
-----------------	-------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano