



L74M

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße D02

Architektur

Polanzahl 4

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze
 2 A
 4 A
 6 A
 10 A
 16 A
 20 A
 25 A
 32 A
 35 A
 40 A
 50 A
 63 A

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Abmessungen

Höhe 85 mm
 Breite 107 mm
 Tiefe 79 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 35 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 6,40 W

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 35 mm²

Leistung

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert 5,50 W

Texte

Schutz Berührungsschutz finger und handrückensicher

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} 50 kA

Spannung

Isolationsspannung U_i 800 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20C

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja