




WAF1316TA

A.x/C.x - Botão rotativo 2-1-3, titânio mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	48,77 %
Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Metálico
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	56 mm
Profundidade	26,95 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
A chave é removível	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Impressão	Símbolo "Interrutor de 3 níveis"
Modo de instalação	Fixação de parafuso através da base
Tampa	Sem tampa

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Funções

Com função de bloqueio por toque	Não
----------------------------------	-----

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Imagens e esquemas

