




WAF1317WM

## Element centralny do łącznika obrotowego żaluzji, Ax/Cx biały mat

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Element sterujący/obsługowy | Obrotowy |
|-----------------------------|----------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Materiały

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                      | Biały      |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 48,77 %    |
|                                                            | 9016       |
| Powierzchnia                                               | Mat        |
| Materiał                                                   | Termoplast |
| Wykończenie                                                | Barwiony   |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 56 mm    |
| Szerokość | 56 mm    |
| Głębokość | 26,95 mm |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Sprzęt

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z soczewką               | Nie |
| Możliwość wyjęcia klucza | Nie |

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Nadruk | Z nadrukowanym symbolem strzałek       |
| Montaż | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół |

#### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element sterowania |
|------------------------|--------------------|

#### Funkcje

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego | Nie |
|---------------------------------------------------------|-----|

#### Odpowiednie do

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

