




WAF1319WM

**Pezzo c.le inter. bloccabile venez. chiave estraibile 0-pos. A.x/C.x bianco op**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Elemento di controllo/comando | Chiave |
|-------------------------------|--------|

#### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 1 |
|-----------------|---|

#### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco                  |
| Codice RAL            | 9016                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

#### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 56 mm |
| Larghezza  | 56 mm |
| Profondità | 22 mm |

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

#### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

#### Connettività

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Con sistema bus radio KNX       | No               |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |

#### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

#### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Testo

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Stampa            | Con stampa frecce           |
| Tipo di montaggio | Fissaggio a vite su attacco |
| Custodia          | Nessuna copertura           |

#### Identificazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

#### Adatto per

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |