



WAF4381BG



## USB/3,5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Anschluss

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Buchse<br>USB |
| Anzahl der Anschlüsse | 2             |

#### Werkstoff

|            |              |
|------------|--------------|
| Farbe      | Nachtschwarz |
| RAL Nummer | 9005         |
| Glanzgrad  | Glänzend     |
| Werkstoff  | Thermoplast  |
| Oberfläche | Unbehandelt  |

#### Abmessungen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 71 mm   |
| Breite                      | 71 mm   |
| Tiefe                       | 34,8 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 46 mm   |
| Einbautiefe                 | 32 mm   |

#### Konnektivität

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Auslassrichtung Datendose | Waagrecht          |
| Montageart                | Schraubbefestigung |

#### Ausstattung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Geschirmt         | Nein |
| Mit Staubschutz   | Nein |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Texte

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Auslass             | Mit Geradeauslass   |
| Beschriftung        | Ohne Beschriftung   |
| Schirmung           | Gehäuse ungeschirmt |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragplatte      |

#### Geeignet für

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |