




WAA2321W

Moduł LED do podświetlenia całego obwodu, A.x/C.x, przezroczysty

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Wymiary

Wysokość	77 mm
Szerokość	77 mm
Głębokość	5 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Podstawa
----------------	----------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED, niewymienne
--------------------	------------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50-60 Hz
---------------	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Typ połączenia	Inne

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

