



WAC1061



Czujnik ruchu connected, 1,1 m, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość montażu	1,0 - 1,1 m
Wysokość montażu	12 mm

Wykrywanie

Typ czujnika	Czujnik ruchu
Średnica detekcji na podłodze	8-16 m
Kąt detekcji	90 - 180 °
Kąt detekcji regulowany	90 - 180 °

Materialy

Kolor	Szary
Powierzchnia	Mat
Wykończenie	Barwiony
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Maksymalny zasięg boczny	16 m

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5-1000 lx
----------------------------	-----------

Ustawienia

Regulowana jasność reakcji	Tak
----------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Opis cech specjalnych czujników i detektorów	Automatyczne sterowanie za pomocą czujnika ruchu / przycisku lokalnego i poprzez ekosystem Matter Czujnik ruchu na podczerwień 180°, regulowane opóźnienie wyłączenia, ustawienie natężenia oświetlenia, tryb uczenia, przycisk włączania / wyłączenia / pracy automatycznej, czujnik Matter do pomiaru natężenia oświetlenia W przypadku użycia z mechanizmem zasilającym: Urządzenie podrzędne do sterowania urządzeniem nadrzędnym (podłączenie do 5 urządzeń podrzędnych) i czujniki Matter W przypadku użycia z mechanizmem załączającym: Tryb „zawsze włączony” zapewniający stałe załączenie wyjścia przekaźnikowego W przypadku użycia z mechanizmem ściemniającym: Zapamiętywanie poziomu ściemnienia /wybór rodzaju obciążenia, sterowanie poprzez Matter
--	---

Ochrona	Nie
---------	-----

Łączność

Connected	Tak
Standard łączności Matter	Tak

Ilustracje | Rysunki

