



WAN1061

Czujnik ruchu, 1,1 m, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość montażu	1,0 - 1,1 m
Wysokość montażu	12 mm

Wykrywanie

Typ czujnika	Czujnik ruchu
Średnica detekcji na podłodze	8-16 m
Kąt detekcji	90 - 180 °
Kąt detekcji regulowany	90 - 180 °

Materiały

Kolor	Szary
Powierzchnia	Mat
Wykończenie	Barwiony
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Maksymalny zasięg boczny	16 m

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5-1000 lx
----------------------------	-----------

Ustawienia

Regulowana jasność reakcji	Tak
----------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Opis cech specjalnych czujników i detektorów	Automatyczne sterowanie za pomocą czujnika ruchu/ przycisku lokalnego Czujnik ruchu na podczerwień 180°, stałe opóźnienie wyłączenia 180 s, ustawienie natężenia oświetlenia, tryb uczenia, przycisk włączania / wyłączenia / pracy automatycznej W przypadku użycia z mechanizmem zasilającym: Urządzenie podrzędne do sterowania urządzeniem nadrzędnym (podłączenie do 5 urządzeń podrzędnych) W przypadku użycia z mechanizmem ściemniającym: Zapamiętywanie poziomu ściemnienia / wybór rodzaju obciążenia W przypadku użycia z mechanizmem załączającym/ ściemniającym: Czujnik nadrzędny
Ochrona	Nie
Łączność	
Connected	Nie

Ilustracje | Rysunki

