



XVR107S

## EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z gniazdem T2

### Właściwości techniczne

#### Moc

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc na punkt ładowania | 22 kW       |
| Podłączone obciążenie  | 0,1 - 22 kW |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Zasilanie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Liczba faz zasilania | 1<br>3 |
|----------------------|--------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 32 A |
|-----------------|------|

#### Łączność

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba punktów ładowania | 1 |
|--------------------------|---|

#### Funkcje

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Z zarządzaniem obciążeniem | Tak |
|----------------------------|-----|

#### Sprzęt

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Liczba gniazd domowych                            | 0   |
| Z wyłącznikiem nadprądowym                        | Nie |
| Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu | Tak |

#### Rodzaj połączenia

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ złącza/wtyku | Typ 2S. |
|------------------|---------|

#### Wymiary

|           |              |
|-----------|--------------|
| Wymiary   | 370 x 250 mm |
| Wysokość  | 370 mm       |
| Szerokość | 250 mm       |
| Głębokość | 150 mm       |

#### Instalacja, montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż ścienny |
|----------------|----------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Napięcie

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 230-240 V |
|---------------------|-----------|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

Ilustracje | Rysunki

