




WDN2030

Módulo potência dimmer 200W LED com neutro

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	32 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Potência

Potência absorvida em standby	0,2 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	350 W

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	3 - 200 W
---------------------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Conexão

Secção transversal de condutores	1 - 2,5 mm ²
----------------------------------	-------------------------

Texto

Descrição de caraterísticas especiais para peças a inserir	Dimmer x1 usado com botões de pressão e detetores de movimento e módulo de aplicação de detetores de movimento, com entrada de controlo auxiliar Optimização do desempenho de regulação por ajuste do tipo de carga e modo de ajuste especial
--	--

Equipamento

Entrada da subestação	Sim
-----------------------	-----

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

