




WDN2030

Dimmerinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	32 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,2 W
230 V glöd- och halogenlampor	350 W

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 200 W
--------------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Ledararea	1 - 2,5 mm ²
-----------	-------------------------

Text

Beskrivning av specialfunktioner för insatser	Dimmer 1-vägs används med tryckknapps- och rörelsedetektorapplikationsmodul, med extra styringång Optimering av dimningsprestanda genom finjustering av belastningstyp och ett speciellt justeringsläge
---	--

Utrustning

Omformare ingång	Ja
------------------	----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

