# Fiche technique du produit
WAC1062




WAC1062

**Détecteur mouv., connectable, 2.2m, A.x/C.x**

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage | 2,0 - 2,2 m |
| Hauteur de montage | 12 mm |

### Détection

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Détecteur de mouvement |
| Ø du champ de détection, au niveau du sol | 8-12 m |
| Angle de détection | 90 - 180 ° |
| Angle de détection, réglable | 90 - 180 ° |

### Matières

| | |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Finition de la surface | Mat |
| Traitement | Non traité |
| Matière | PVC |

### Distance de portée

| | |
|---|---|
| Portée max. frontale | 12 m |
| Portée max. latérale | 12 m |

### Éclairage

| | |
|---|---|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | 5-1000 lx |

### Réglages

| | |
|---|---|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | Oui |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 45 °C |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

### Textes

| | |
|---|---|
| Description des fonctions spéciales pour les détecteurs et les capteurs | Contrôle automatique avec le détecteur de mouvement/bouton local et via l'écosystème Matter<br>Détecteur de mouvement infrarouge à 180°, temporisation de coupure réglable, réglages lux, mode d'apprentissage, bouton marche/arrêt/automatique, capteur Matter pour la détection du niveau de lux<br>En cas d'utilisation avec mécanisme d'alimentation : Esclave pour déclencher un appareil principal (jusqu'à 5 esclaves possibles) et capteurs Matter<br>En cas d'utilisation avec mécanisme de commutation : Mode toujours allumé pour fermer définitivement la sortie relais<br>En cas d'utilisation avec module variation : Mémorisation du niveau de variation/sélection du type de charge, contrôle via Matter |
| Protection | Non |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Interconnectable | Oui |
| Norme de connectivité Matter | Oui |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

## Illustrations | dessins













