




WAN5011BM



Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	0,065 A
Prąd załączania	0,065 A
Maksymalny prąd łączeniowy	5 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	210 - 250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V +/- 10%
--------------------	---------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	75 %
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28,5 mm

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Typ czujnika	Czujnik temperatury

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

Kompatybilność

Typ sterowania HVAC	Ogrzewanie Chłodzenie
---------------------	--------------------------

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Montaż	Śruba mocująca poprzez płytkę nośną
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Recyrkulacja termiczna	Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie
Nadruk	Z nadrukiem

Dodatkowe informacje

Płytki czołowe

Płytki czołowa i pokrętło regulacyjne

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe

Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

Cradle to Cradle Certified® Pełny zakres

Bronze, version 5.0

Ilustracje | Rysunki

