Produktdatenblatt
XVP222SYD



Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte

Technische Eigenschaften

Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	44 - 44 kW
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	64 A
Konnektivität	
Anzahl der Ladepunkte	2
Funktionen	
Mit Lastmanagement	Nein
Integriertes ISO 15118-Kommunikationsprotokoll	Ja
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Typ 2
Abmessungen	
Abmessungen	680 x 320 mm
Höhe	680 mm
Breite	320 mm
Tiefe	220 mm
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja
Datentypen	Zugangskontrolle Alarme Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Betriebszustand Stromquelle Softwarediagnose
Datenformate	MODBUS OCPP Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	1 MB - 10 MB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 50 °C

Spannung	
Nennspannung	230 - 400 V

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl Aluminium

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen











