




WAN5010WG

A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, branco brilhante

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	16 A
Poder de corte	16 A
Corrente máx. de comutação	16 A

Tensão

Tensão nominal	210 - 250 V
Tensão nominal	250 V

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +/- 10%
-----------------------	---------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 40 °C
-----------------------------------	-----------

Materiais

Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	75 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	32 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,50 K
Tipo de termóstato	Termóstato interior
Tipo de sonda	Sensor de temperatura

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Conexão

Tipo de contactos	1NO
-------------------	-----

Compatibilidade

Tipo de controlo de climatização	Aquecimento
----------------------------------	-------------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Texto

Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Recirculação térmica	Com retorno térmico através de software
Impressão	Com gravação
Centros	Placa central e botão de regulação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

