



EC153CS

Pack Compteur d'énergie 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	Sans bus système
Type de pôles	1P+N

Courant électrique

Courant nominal IN	90 A
--------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Fiche de raccordement
Mode de connexion	Bluetooth

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	17,7 mm
Profondeur	67,2 mm

Équipement

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

Compatibilité

Convient pour	Achat
---------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Mesure

Système de mesure	Transformateur de mesure
Type d'appareil de mesure	Digital
Plage de mesure du courant	0,1 - 90 A
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

Fonctions

Classe de précision	0.05
Type de code douane	Multi-tarifs
Est calibré	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
Température de stockage/transport	-20 - +70 °C

Courant électrique

Courant de circuit de mesure maximum	90 A
--------------------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----