




WDE387503

1930/Glas/R.c - comut. lustre rotativo

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7035

Acabamento Mate

Material Duroplastic

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Diâmetro 71 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK07

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de parafuso

Texto

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Série

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim