




WDE387603

1930/Glas/R.c - comut. escada rotativo

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7035

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Diâmetro 71 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK07

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de parafuso

Texto

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Modo de comutação Interrutor/comutador

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim