



WTE5182WG



## Η.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2Α 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 230 V

#### Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 2 - 2 W

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα LED

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Βάθος 29 mm

#### Σύνδεση

Διατομή αγωγού 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

#### Κείμενο

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

#### Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι