




WAS110WG



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, selbstschließend, Steckkl., A.x/C.x, liweiß gl**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Leistung**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
|---------------------------|-----|

**Werkstoff**

|   |             |
|---|-------------|
| Farbe   | Lichtweiß   |
| RAL Nummer  | 9016        |
| Glanzgrad   | Glänzend    |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 40,52 %     |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 70,9 mm |
| Breite                      | 70,9 mm |
| Tiefe                       | 47,5 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm   |
| Einbautiefe                 | 32 mm   |

**Anschluss**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Steckklemme               |
| Leiterquerschnitt                                       | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Konnektivität**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anschlussart           | Steckverbindung                          |
| Mit Krallenbefestigung | Ja                                       |
| Montageart             | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Ja     |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit       | Ohne |

**Abdeckung, Tür**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz    | Nein                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP21                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte            |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz       | Nein                     |
| Anschlussart | Mit Steckklemme          |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung        |

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

