




GKEV12WK01

## Kleinverteiler für Brüstungskanäle 12TE Kabelverschraubung C-Profil

### Technische Eigenschaften

#### Anschluss

|                   |   |
|-------------------|---|
| Abgriffe je Phase | 3 |
|-------------------|---|

#### Spannung

|              |           |
|--------------|-----------|
| Nennspannung | 230-400 V |
|--------------|-----------|

#### Installation, Montage

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                       |
| Montage auf                | Geräteeinbaukanal C-Profil |

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

#### Ausstattung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 0    |
| Anzahl Reihen                 | 1    |
| Anzahl der Gruppen            | 0    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

#### Kapazität

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Anzahl Module                                         | 12 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene | 24 |

#### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Nein |

#### Lieferumfang

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der FI-Schalter im Verteiler | 0 |
|-------------------------------------|---|

#### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Höhe       | 130 mm |
| Breite     | 448 mm |
| Tiefe      | 51 mm  |
| Einbauhöhe | 130 mm |

#### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

#### Abmessungen

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 448 mm |
|--------------|--------|

#### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

#### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 51 mm |
|-------------|-------|

#### Abdeckung, Tür

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
|------------------------------|----|

#### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 0 |
|---------------------------------------|---|

#### Konnektivität

|            |             |
|------------|-------------|
| Montageart | Werkzeuglos |
|------------|-------------|

#### Werkstoff

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |
| RAL Nummer | 7035          |
| Farbe      | Lichtgrau     |

#### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

#### Werkstoff

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |
|--------------------------------|------|

#### Sicherheit

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II nur mit Zubehör |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07                            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP2XC                           |
| Glühdrahttest                  | 650 °C                          |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

