




WLF6652WG



Segnale luminoso a LED, RGB R.Classic bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	2 W
-------------------	-----

Potenza lampada ad incandescenza	0,5 - 0,5 W
----------------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	70 mm
---------	-------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Profondità	50 mm
------------	-------

Conneessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Illuminazione	Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.
---------------	--

Etichettatura	Lamine con stampa di simboli inseribili
---------------	---

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----