




SPE020R

Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 2P

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	5 - 250 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	5 - 125 V
Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Toegekende stootspanning	2500 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	2
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	250 V

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Max. hoogte	2000 m
Graad van vervuiling IEC 664	2
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 85 °C
Tropenbestendigheid	5 - 95%

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	16,9 mm
Breedte	35,6 mm
Diepte	34,9 mm
Afstriplengte	8 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.25 - 1.5 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.25 - 1.5 mm²

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Op basiselement

Stroom / temperatuur

Kortsluitstroom (Iscr)	100 A
------------------------	-------

Installatie, montage

Geschikt voor binnengebruik	Ja
-----------------------------	----

Zekering

Max. vereiste back-up zekering	1 A (gG)
--------------------------------	----------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20C
--	-------

Gebruik

Gebruikerscategorie	AC12 DC12
Is toegankelijk	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja