




SPE065

Cartuccia L-N In 20kA I_{max} 65kA

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione di prova di riferimento U _{test} CA	264 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione operativa continua U _c secondo IEC 61643-1	335 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,5 kV

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 85 °C
Max. altitudine	2000 m
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 85 °C
Protezione dall'umidità dell'aria	5 - 95%

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza	54,2 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	61,5 mm

Conneessione

Numero di connessioni	1
-----------------------	---

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Su elemento base Fisso

Corrente

Corrente nominale di cortocircuito (I _{sc})	50 kA
Corrente continua I _c	≤ 0.5 mA
Corrente di scarica massima (I _{max})	65 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	315 A
Corrente di scarica nominale I _n	20 kA

Installazione, montaggio

Adatto per l'impiego in ambienti interni	Si
--	----

Solo per uso interno

Standard	IEC 61643-11:2025 IEC/EN 61643-11/A1:2025 EN 61643-11:2012 + A1:2018
----------	--

Funzioni

Modalità di fine vita	OCM (open circuit mode)
-----------------------	-------------------------

Protezione

Modalità di protezione	L-N L-PEN
------------------------	--------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V AC ± 10 %
-------------------	-----------------

Protezione

Comportamento TOV presso UT	350 V AC (5 s / withstand mode) 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Materiale termoplastico
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN TT
--------------	----------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20C
---	-------

Uso

È accessibile	Si
---------------	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si