




SPE013

Cartuccia I_{max} = 40kA T2 IT 440V

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione di prova di riferimento U _{test} CA	440 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione operativa continua U _c secondo IEC 61643-1	440 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	2,1 kV

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 85 °C
Max. altitudine	2000 m
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 85 °C
Protezione dall'umidità dell'aria	5 - 95%

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza	54,2 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	61,5 mm

Connessione

Numero di connessioni	1
-----------------------	---

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Su elemento base Fisso

Corrente

Corrente nominale di cortocircuito (I _{sc})	50 kA
Corrente continua I _c	≤ 0.45 mA
Corrente di scarica massima (I _{max})	40 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	315 A
Corrente di scarica nominale I _n	20 kA

Installazione, montaggio

Adatto per l'impiego in ambienti interni	Sì
--	----

Funzioni

Modalità di fine vita	OCM (open circuit mode)
-----------------------	-------------------------

Protezione

Modalità di protezione	L-N L-PE L-PEN
------------------------	----------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400 V AC ± 10%
-------------------	----------------

Protezione

Comportamento TOV presso UT	581 V AC (5 s / withstand mode) 762 V AC (120 min / safe failure mode)
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Materiale termoplastico
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN TT IT
--------------	----------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20C
---	-------

Uso

È accessibile	Sì
---------------	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì