




SPE013

Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA I_{max} 40kA Up 2,1kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Referenzprüfspannung U _{test} AC	440 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	440 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	2,1 kV

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T2
------------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	54,2 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	61,5 mm

Anschluss

Anzahl der Anschlüsse	1
-----------------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Auf Basiselement Fixiert

Elektrischer Strom

Kurzschlussstrom (I _{sc})	50 kA
Dauerbetriebsstrom I _c	≤ 0,45 mA
Max. Ableitstoßstrom (I _{max})	40 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	315 A
Nennableitstrom I _n	20 kA

Installation, Montage

Geeignet für Innenbereich	Ja
---------------------------	----

Funktionen

End-of-Life-Modus	OCM (open circuit mode)
-------------------	-------------------------

Sicherheit

Schutzmodus	L-N L-PE L-PEN
-------------	----------------------

Spannung

Nennspannung	400 V AC ± 10%
--------------	----------------

Sicherheit

TOV-Verhalten bei UT	581 V AC (5 s / withstand mode) 762 V AC (120 min / safe failure mode)
----------------------	---

Werkstoff	
Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Netzform	
Netzform	TN TT IT
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20C
Gebrauch	
Ist zugänglich	Ja
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja